# Ficha técnica de producto

## Artículo Nº G5.956.4542.5

## Distribuidor MST20I6V 2P1M15 45 PBC5

METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, Conduit Drop, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | G5.956.4542.5 |
| EAN | 4049088280900 |
| Unidad de embalaje | 8 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 20 A |
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 5 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | 1, 3, 4, N, PE |
| Número RAL del conector | 5024 |

**Plomo**

| | |
|---|---|
| Modelo | Distribuidor en T |
| Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm) | |
| Caída | Cable forrado LSOH |
| Número de polos de caída | 5 |
| Sección del conductor de caída | 1,5 mm² |
| Final de caída | Extremo libre |
| Longitud de caída | 4,5 m |
| Longitud de la puntera | 4,5 m |
| Longitud de desforrado de caída | 10 mm |
| Diseño del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Color del pin de codificación | Azul pastel (C5) |
| Sistema de cableado | |
| Sección transversal interna | |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Tipo de distribuidor | Distribuidor en T |

**Material**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 3,198 kWh/St |

| | |
|---|---|
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |