
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.403.6955.1

Morsetto a più piani WKN2,5E / U VB SW/V0



Nr. Art.	57.403.6955.1
EAN	4015573599918
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	Nero
Numero di piani	2
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passo	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	No
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	No
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Guida DIN / Guida G
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	No

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Piastrina di chiusura richiesta	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	65,8 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite

Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	0,2 mm²
Massima sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione minima cavo flessibile	0,14 mm²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm²
Lunghezza di spelatura	8 mm
Coppia di serraggio conduttore	0,4 Nm


Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	25 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	25 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.0227.0	Ponte di parallelo VB WK 2,5 - 2	
Z7.280.0327.0	Ponte di parallelo VB WK 2,5 - 3	
Z7.280.0427.0	Ponte di parallelo VB WK 2,5 - 4	
Z7.280.0527.0	Ponte di parallelo VB WK 2,5 - 5	
Z7.280.0627.0	Ponte di parallelo VB WK 2,5 - 6	
Z7.280.2227.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 2	
Z7.280.2327.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 3	
Z7.280.2427.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 4	
Z7.280.2527.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 5	
Z7.280.2627.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 6	
Z7.280.2727.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 7	
Z7.280.2827.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 8	
Z7.280.2927.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 - 9	
Z7.280.3027.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 -10	
Z7.280.3127.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 -11	
Z7.280.3227.0	Ponte di collegamento isolato IVBWK 2,5 -12	
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.1755.0	Piastrina di chiusura APN2,5E	
07.312.1855.0	Piastrina di separazione TWN2,5E	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

Disegno tecnico



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
/		Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr. 57.403.6955.1 01K	Index
/				Entworfen	14.03.	Schmitt J.		
/				Geprüft	-	-		
/		Vol. mm³	Dtl. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/		wieland Elektrische Verbindungen		WKN 2,5 E/U/VB		Benennung ETAGENKLEMME modular double-deck terminal		
/								
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								