Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.956.2542.5

Distribuidor MST20I6V 2P1M15 25 PBC5

METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, Conduit Drop, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel

Artículo Nº	G5.956.2542.5
EAN	4049088280863
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 5
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Azul pastel
Codificación del polo	1, 3, 4, N, PE
Número RAL del conector	5024

Plomo

Modelo	Distribuidor en T
Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)	
Caída	Cable forrado LSOH
Número de polos de caída	5
Sección del conductor de caída	1,5 mm²
Final de caída	Extremo libre
Longitud de caída	2,5 m
Longitud de la puntera	2,5 m
Longitud de desforrado de caída	10 mm
Diseño del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Color del pin de codificación	Azul pastel (C5)
Sistema de cableado	
Sección transversal interna	

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Distribuidor en T

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	2,198 kWh/St

Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata