

Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.800.0044.6

Distribuidor MST20I6V 3P1 40 GRC6

METALYNX² Módulo de conmutación, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 6, grado de protección (ip) IP20, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo 1, 2, 3, 4, N, PE, codificación mecánica Código 6, color de codificación Gris, libre de halógenos Sí, material de la carcasa Poliamida, conexión en paralelo, con opción de fijación, carga calorífica 1,641 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Recubrimiento en plata, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 162 mm, altura 38,4 mm, anchura 150,6 mm

Artículo Nº	G5.800.0044.6
EAN	4049088233135
Unidad de embalaje	16 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Código 6
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Gris
Codificación del polo	1, 2, 3, 4, N, PE

Plomo

Modelo	Distribuidor en H con función de conmutación
Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)	
Caída	
Número de polos de caída	6
Sección del conductor de caída	
Final de caída	
Longitud de caída	
Longitud de la puntera	
Longitud de desforrado de caída	
Diseño del final del conductor	
Color del pin de codificación	gris (C6)
Sistema de cableado	Interruptor
Sección transversal interna	2,5 mm ²

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	3
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Módulo de conmutación

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	1,641 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	162 mm
Anchura	150,6 mm
Altura	38,4 mm