

Ficha técnica de producto

Artículo N° G5.461.0503.8

Cable de conexión MST20I6KC-S 25 050SWC8

METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro

Artículo N°	G5.461.0503.8
EAN	4049088219672
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Código 8
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	1, 2, 3, 4, N, PE
Color de la capota	Negro

Plomo

Modelo	Conducto metálico 16 mm
Núcleo interno	Núcleo único LSOH con cable de datos
Entrada de cable de datos	Similar a Belden 8491 (libre de halógenos)
Núcleo único	H07Z-R
Color del pin de codificación	Negro (C8)

Tipo

Sección nominal	2,5 mm ²
Grado de protección (IP)	IP20
Desforrado del conductor	10 mm
Desforrado de manguera	200 mm
Preparación del final del conductor	Zincado
Tipo de cableado	Conducto metálico 16 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	MST20i6 macho

Dimensiones

Longitud total	5 m
----------------	-----