Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.931.1594.3

Distribuidor MST20I3V 2P1C40 15 WSC3

METALYNX² Distribuidor en T, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 3, grado de protección (ip) IP20, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo L, N, PE, codificación mecánica Code 3, color de codificación Blanco, número ral del conector 9016, libre de halógenos Sí, material de la carcasa Poliamida, con opción de fijación, Conduit Drop, carga calorífica 1,316 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Recubrimiento en plata, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV

Artículo Nº	G5.931.1594.3
EAN	4049088281204
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL us LISTED

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 3
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	L, N, PE
Número RAL del conector	9016

Plomo

Modelo	Distribuidor en T
Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)	
Caída	Conducto metálico 16 mm
Número de polos de caída	3
Sección del conductor de caída	4 mm²
Final de caída	Extremo libre
Longitud de caída	1,5 m
Longitud de la puntera	1,5 m
Longitud de desforrado de caída	10 mm
Diseño del final del conductor	
Color del pin de codificación	blanco (C3)
Sistema de cableado	
Sección transversal interna	

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	Sí
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Distribuidor en T

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	1,316 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata