Ficha técnica de producto

Artículo Nº 91.053.0053.1

Conector de empotrar GST15I5L B1H W SW

gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Conexión soldada, ángulo del conector Cuadrado, codificación del polo 3, N, PE, 2, 1, codificación mecánica Code 1, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,032 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Recubrimiento en plata, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 21,5 mm, altura 12,2 mm, anchura 31 mm



Artículo Nº	91.053.0053.1
EAN	4049088056741
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1

Datos de conexión

Terminaciones por polo	1

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	Conexión soldada
Ángulo del conector	Cuadrado
Inclinación	90 °
Grado de protección (IP)	IP20
Componente empotrado	Conexión soldada

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,032 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata

Dimensiones

Longitud	21,5 mm

Anchura	31 mm
Altura	12,2 mm

Dibujo técnico

