

## Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.800.0044.6

### Distributori MST20I6V 3P1 40 GRC6

METALYNX<sup>2</sup> Switch module, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 6, Grado di protezione (IP) IP20, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, 4, N, PE, Codifica meccanica Codice 6, Colore della codifica / inserto grigio, Privo di alogeni sì, Materiale della custodia Poliammide, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Carico di infiammabilità 1,641 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 162 mm, Altezza 38,4 mm, larghezza 150,6 mm

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | G5.800.0044.6 |
| EAN                 | 4049088233135 |
| Quantità per ordine | 16 Pezzo      |

### Certificati/Approvazioni



### Dati tecnici

#### Generale

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corrente nominale               | 20 A                                                 |
| Tensione nominale               | 250 V                                                |
| Tensione nominale di tenuta     | 4 kV                                                 |
| Grado di inquinamento           | 2                                                    |
| Codifica meccanica              | Codice 6                                             |
| Bloccabile                      | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | grigio                                               |
| Marcatura del polo              | 1, 2, 3, 4, N, PE                                    |

#### Piombo

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Modello                              | Distributore con funzioni di interruttore - H |
| Fusibile (6,3 x 25 mm)               |                                               |
| Caduta                               |                                               |
| Numero poli di uscita                | 6                                             |
| Sezione delle uscite                 |                                               |
| Terminazione dell'uscita aperta      |                                               |
| Lunghezza dell'uscita                |                                               |
| Lunghezza dell'estremità aperta      |                                               |
| Lunghezza spelatura estremità aperta |                                               |
| Preparazione del terminale cavo      |                                               |
| Colore codifica                      | grigio (C6)                                   |
| Tipo di circuito                     | On/Off                                        |
| Sezione interna                      | 2,5 mm²                                       |

#### Esecuzione

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Numero di ingressi           | 1             |
| Numero di uscite             | 3             |
| Tipo di fissaggio            | sì            |
| Grado di protezione (IP)     | IP20          |
| Tipo di box di distribuzione | Switch module |

**Materiale**

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Materiale della custodia                                    | Poliammide       |
| Privo di alogeni                                            | sì               |
| Materiale del contatto                                      | CuZn             |
| Carico di infiammabilità                                    | 1,641 kWh/St     |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C           |
| Trattamento superficie                                      | Placcato argento |

**Dimensioni**

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 162 mm   |
| larghezza | 150,6 mm |
| Altezza   | 38,4 mm  |