Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.451.1303.5

Cable de conexión MST20I5KC-S 25 130PBC5

METALYNX² Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 13 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Azul pastel

Artículo Nº	G5.451.1303.5
EAN	4049088207938
Unidad de embalaje	3 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

c UL us LISTED

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 5
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Azul pastel
Codificación del polo	1, 3, 4, N, PE
Color de la capota	Negro

Plomo

Modelo	Conducto metálico 16 mm
Núcleo interno	Núcleo único LSOH
Núcleo único	H07Z-R
Color del pin de codificación	Azul pastel (C5)

Tipo

Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Desforrado del conductor	10 mm
Desforrado de manguera	200 mm
Preparación del final del conductor	Zincado
Tipo de cableado	Conducto metálico 16 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	MST20i5 macho

Dimensiones

Longitud total	13 m