

Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.800.0044.4

Distributori MST20I4V 3P1 40 GRC4

METALYNX² Switch module, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 4, Grado di protezione (IP) IP20, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 2, N, PE, 1, Codifica meccanica Codice 4, Colore della codifica / inserto Rosso, Privo di alogeni sì, Materiale della custodia Poliammide, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Carico di infiammabilità 1,615 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 162 mm, Altezza 38,4 mm, larghezza 150,6 mm

Nr. Art.	G5.800.0044.4
EAN	4049088271212
Quantità per ordine	16 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 4
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Rosso
Marcatura del polo	2, N, PE, 1

Piombo

Modello	Distributore con funzioni di interruttore - H
Fusibile (6,3 x 25 mm)	
Caduta	
Numero poli di uscita	4
Sezione delle uscite	
Terminazione dell'uscita aperta	
Lunghezza dell'uscita	
Lunghezza dell'estremità aperta	
Lunghezza spelatura estremità aperta	
Preparazione del terminale cavo	
Colore codifica	rosso (C4)
Tipo di circuito	On/Off
Sezione interna	4 mm ²

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Switch module

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	1,615 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	162 mm
larghezza	150,6 mm
Altezza	38,4 mm