wieland

# Data sheet del prodotto

## Nr. Art. G5.956.4042.5

## Distributori MST20I6V 2P1M15 40 PBC5

METALYNX² Distributore a T, con possibilità di fissaggio, uscita con tubo flessibile in metallo, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | G5.956.4042.5 |
| EAN | 4049088280894 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 5 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu plastello |
| Marcatura del polo | 1, 3, 4, N, PE |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 5024 |

**Piombo**

| | |
|---|---|
| Modello | Distributore a T |
| Fusibile (6,3 x 25 mm) | |
| Caduta | Cavo con guaina LSQH |
| Numero poli di uscita | 5 |
| Sezione delle uscite | 1,5 mm² |
| Terminazione dell'uscita aperta | Terminale libero |
| Lunghezza dell'uscita | 4 m |
| Lunghezza dell'estremità aperta | 4 m |
| Lunghezza spelatura estremità aperta | 10 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Colore codifica | Blu pastello (C5) |
| Tipo di circuito | |
| Sezione interna | |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Tipo di box di distribuzione | Distributore a T |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 2,948 kWh/St |

| | |
|---|---|
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |