

Ficha técnica de producto

Artículo N° G5.352.0103.7

Cable de conexión MST20i5KCB- 25P 010GEC7

METALYNX² Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Amarillo

Artículo N°	G5.352.0103.7
EAN	4049088247606
Unidad de embalaje	30 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Código 7
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Amarillo
Codificación del polo	3, N, PE, 2, 1
Color de la capota	Negro

Plomo

Modelo	Cable forradoPVC
Núcleo único	
Color del pin de codificación	amarillo (C7)

Tipo

Sección nominal	2,5 mm ²
Grado de protección (IP)	IP20
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	100 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Versión del cable	Hembra - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	MST20i5 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Extremo libre

Dimensiones

Longitud total	1 m
----------------	-----