Ficha técnica de producto

Artículo Nº G5.331.0706.1

# Cable de conexión MST32I3KCB- 60 070BLC1

METALYNX² Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 32 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Azul

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | G5.331.0706.1 |
| EAN | 4049088246869 |
| Unidad de embalaje | 5 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Negro |

**Plomo**

| | |
|---|---|
| Modelo | Conducto metálico 16 mm |
| Núcleo interno | Núcleo único LSOH |
| Núcleo único | H07Z-R |
| Color del pin de codificación | azul (C1) |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Sección nominal | 6 mm² |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Desforrado de manguera | 800 mm |
| Preparación del final del conductor | Zincado |
| Tipo de cableado | Conducto metálico 16 mm |
| Versión del cable | Hembra - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | MST32i3 hembra |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Extremo libre |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud total | 7 m |