Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.931.5096.1

# Distributori MST20I3V 2P1C60 50 BLC1

METALYNX² Distributore a T, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 32 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP20, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 1, Colore della codifica / inserto blu, Privo di alogeni sì, Materiale della custodia Poliammide, con possibilità di fissaggio, uscita con tubo flessibile in metallo, Carico di infiammabilità 2,953 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | G5.931.5096.1 |
| EAN | 4049088280122 |
| Quantità per ordine | 5 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | blu |
| Marcatura del polo | L, N, PE |

**Piombo**

| | |
|---|---|
| Modello | Distributore a T |
| Fusibile (6,3 x 25 mm) | |
| Caduta | Tubo metallico 16mm |
| Numero poli di uscita | 3 |
| Sezione delle uscite | 6 mm² |
| Terminazione dell'uscita aperta | Terminale libero |
| Lunghezza dell'uscita | 5 m |
| Lunghezza dell'estremità aperta | 5 m |
| Lunghezza spelatura estremità aperta | 10 mm |
| Preparazione del terminale cavo | |
| Colore codifica | Azzurro (C1) |
| Tipo di circuito | |
| Sezione interna | |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Tipo di box di distribuzione | Distributore a T |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |

| | |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 2,953 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |