Ficha técnica de producto

Artículo Nº 91.053.0253.0

Conector de empotrar GST15I5L B1H W PB01



gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Azul pastel, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado Conexión soldada, ángulo del conector Cuadrado, codificación del polo L, N, PE, D1, D2, codificación mecánica Code 2, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,033 kWh/St, material del contacto CuZn, superficie final Recubrimiento en plata, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 4 kV, longitud 21,5 mm, altura 12,2 mm, anchura 31 mm

Artículo Nº	91.053.0253.0
EAN	4049088049880
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 2
Tensión de cortocircuito	4 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Azul pastel
Codificación del polo	L, N, PE, D1, D2

Datos de conexión

Terminaciones por polo	1

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	Conexión soldada
Ángulo del conector	Cuadrado
Inclinación	90 °
Grado de protección (IP)	IP20
Componente empotrado	Conexión soldada

Material


Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,033 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Recubrimiento en plata


Dimensiones


Longitud	21,5 mm


Anchura	31 mm
Altura	12,2 mm

Dibujo técnico











Bohrbild/ footprint



Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt weden!

M1:1



Teile-Nr./ part number:	Farbe/ colour:	Material:	Typ/type:
91.053.0253.0	pastellblau/ pastel blue	PA UL94-V0 halogenfrei/ halogen-free	GST15i5L B1H pb

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Farbe: siehe Tabelle colour: see table

Maßstab/Scale: 2:1

		Tag/Date	Name
2009	gezeichnet drawn	19.02.	Hallet
	geprüft checked	-	-
	Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 91.053.0253.0 01K | Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm

c	23.11.2009/	Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²
b	30.07.2009/	
a	27.04.2009/	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	

Änderung/Revision

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL_H

female connector 250/400V 16A Dimmen/ dimming

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

9105302530301K_4 G4DW2028 hallet 2009-11-24T08:32:04 1.000