Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.431.0706.1

# Cavo preconfezionato MST32I3KC-S 60 070BLC1

METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 32 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 6 mm², Colore della codifica / inserto blu

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | G5.431.0706.1 |
| EAN | 4049088207655 |
| Quantità per ordine | 4 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | blu |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Piombo**

| | |
|---|---|
| Modello | Tubo metallico 16mm |
| Funzionamento interno | Conduttore singolo senza alogeni |
| Conduttori singoli | H07Z-R |
| Colore codifica | Azzurro (C1) |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 6 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Lunghezza sguainatura | 200 mm |
| Preparazione del terminale cavo | stagnato |
| Tipo di cavo | Tubo metallico 16mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Connettore MST32i3 |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 7 m |