Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.441.0604.2

# Cavo preconfezionato MST20I4KC-S 40 060TBC2

METALYNX² Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 25 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | G5.441.0604.2 |
| EAN | 4049088274695 |
| Quantità per ordine | 5 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 25 A |
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 2 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu turchese |
| Marcatura del polo | 2, N, PE, 1 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |

**Piombo**

| | |
|---|---|
| Modello | Tubo metallico 16mm |
| Funzionamento interno | Conduttore singolo senza alogeni |
| Conduttori singoli | H07Z-R |
| Colore codifica | Blu turchese (C2) |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale conduttore | 4 mm² |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Lunghezza sguainatura | 200 mm |
| Preparazione del terminale cavo | stagnato |
| Tipo di cavo | Tubo metallico 16mm |
| Tipo di cavo | Spina - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Terminale libero |
| Esecuzione lato 2 | Connettore MST20i4 |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 6 m |