

Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.936.4042.3

Distributori MST2015V 2P1M15 40 WSC3

METALYNX² Distributore a T, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP20, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 3, Colore della codifica / inserto Bianco, Codifica numero RAL/inserto portacontatti 9016, Privo di alogeni sì, Materiale della custodia Poliammide, con possibilità di fissaggio, uscita con flessibile..., Carico di infiammabilità 2,429 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV

Nr. Art.	G5.936.4042.3
EAN	4049088280726
Quantità per ordine	10 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 3
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	L, N, PE
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	9016

Piombo

Modello	Distributore a T
Fusibile (6,3 x 25 mm)	
Caduta	Cavo con guaina LSQH
Numero poli di uscita	3
Sezione delle uscite	1,5 mm ²
Terminazione dell'uscita aperta	Terminale libero
Lunghezza dell'uscita	4 m
Lunghezza dell'estremità aperta	4 m
Lunghezza spelatura estremità aperta	10 mm
Preparazione del terminale cavo	Terminali saldati a ultrasuoni
Colore codifica	bianco (C3)
Tipo di circuito	
Sezione interna	

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Distributore a T

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	2,429 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento