Data sheet del prodotto

Nr. Art. G5.931.3596.1

Distributori MST20I3V 2P1C60 35 BLC1

METALYNX² Distributore a T, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 32 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP20, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 1, Colore della codifica / inserto blu, Privo di alogeni sì, Materiale della custodia Poliammide, con possibilità di fissaggio, uscita con tubo flessibile in metallo, Carico di infiammabilità 2,332 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV

Nr. Art.	G5.931.3596.1
EAN	4049088315091
Quantità per ordine	8 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	blu
Marcatura del polo	L, N, PE

Piombo

Modello	Distributore a T
Fusibile (6,3 x 25 mm)	
Caduta	Tubo metallico 16mm
Numero poli di uscita	3
Sezione delle uscite	6 mm²
Terminazione dell'uscita aperta	Terminale libero
Lunghezza dell'uscita	3,5 m
Lunghezza dell'estremità aperta	3,5 m
Lunghezza spelatura estremità aperta	10 mm
Preparazione del terminale cavo	
Colore codifica	Azzurro (C1)
Tipo di circuito	
Sezione interna	

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	2
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di box di distribuzione	Distributore a T

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	2,332 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento