Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.053.0253.0

Connettore da pannello GST15I5L B1H W PB01



gesis® MINI Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in ad angolo retto, Marcatura del polo L, N, PE, D1, D2, Codifica meccanica Codice 2, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,033 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 21,5 mm, Altezza 12,2 mm, larghezza 31 mm

Nr. Art.	91.053.0253.0
EAN	4049088049880
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2

Dati di connessione

Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	ad angolo retto
Inclinazione	90 °
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare


Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,033 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento


Dimensioni


Lunghezza	21,5 mm
larghezza	31 mm
Altezza	12,2 mm

Disegno tecnico











Bohrbild/ footprint



Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt weden!

M1:1



Teile-Nr./ part number:	Farbe/ colour:	Material:	Typ/type:
91.053.0253.0	pastellblau/ pastel blue	PA UL94-V0 halogenfrei/ halogen-free	GST15i5L B1H pb

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Farbe: siehe Tabelle colour: see table

Maßstab/Scale: 2:1

		Tag/Date	Name
2009	gezeichnet drawn	19.02.	Hallet
	geprüft checked	-	-
	Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 91.053.0253.0 01K | Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm

c	23.11.2009/	
b	30.07.2009/	
a	27.04.2009/	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	

Änderung/Revision

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL_H

female connector 250/400V 16A Dimmen/ dimming

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

9105302530 01K_4 G40W2028 hallet 2009-11-24 08:32:04 1.000