Ficha técnica de producto

Artículo Nº 91.021.5453.0

Adaptador de cable plano GST15I2I B1H PB02



Artículo Nº	91.021.5453.0
EAN	4049088336812
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	6 A
Grado de protección (IP)	IP40
Codificación mecánica	Code 2
Codificación del polo	D1, D2
Color de codificación	Azul pastel
Color de la carcasa	Negro
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)

Datos técnicos

Corriente Asignada	6 A
Número de polos	2
Grado de protección (IP)	IP40
Tipo	Adaptador cable plano
Tipo de conmutadores integrados	Sin
Codificación del polo	D1, D2
Codificación mecánica	Code 2
Color de codificación	Azul pastel
Color de la carcasa	Negro
Transparente	No
Mecanismo de cierre	Sin
Resistencia máx. a temperatura continua del contacto	100 °C
Carga calorífica	0,095 kWh/St
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Selección de fase	No


Tipo


Tipo	Adaptador cable plano


Material


Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,095 kWh/St

Dibujo técnico










Auslieferungszustand
/delivery status



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG
/additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electirc.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	25.03.2024	Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 91.021.5453.0 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: GST15121
B1H W
PB02

Benennung/Title:
BUCHSENTEIL
/socket part
gesisNRG DIMM

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

2024-03-25 08:37:51 1.000

01-QU-RD-32/21