Ficha técnica de producto

Artículo Nº 00.710.0324.7

Cable plano 5G4+2x1,5 HF SC



Artículo Nº	00.710.0324.7
EAN	4049088336850
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Tensión Asignada	600 V / 1.000 V
Corriente Asignada	20 A
Codificación mecánica	Sí

Datos técnicos

Sección nominal	4 mm²
Tensión de alimentación	1000 V
Tensión nominal U0	600 V
Radio de curvatura, estático	100 mm
Certificación CPR	Eca
Categoría del conductor	Class 5 = flexible
Número de núcleos	7
Aislamiento del núcleo	PE
Conductor amarillo/verde	Sí
Pantalla	Sí
Material de la cubierta exterior	Poliolefina
Color de la cubierta exterior	Verde
material inífugo	according to DIN 60332-1-2
Libre de halógenos (según normativa EN 60754-12)	Sí
Anchura aprox. del cable	36,9 mm
Altura del cable approx.	6,3 mm
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Tensión nominal U0	600 V
Tensión nominal U	1000 V
Sección nominal	1,5 mm²

Tipo

Sección nominal	4 mm²

Material

Libre de halógenos	Sí
Carga calorífica	1,735 kWh/m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.569.7453.0	Sujetacables FLATCABLE SCREW	
05.569.7553.0	Sujetacables FLATCABLE NAIL	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
93.422.0553.1	Conector BST14I2F S1 ZR1 S MGN01	gesis® NV Conector, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, diámetro del cable 5,5 - 6,5 mm, color de codificación Verde
92.050.1553.1	Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	Adaptador de cable plano GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V SW	
93.420.5453.0	Adaptador de cable plano BST14I2A SI	
93.421.5453.0	Adaptador de cable plano BST14I2I B1HZB GN01	
06.562.4353.0	Tapón GESIS NRG 5+2	