Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.050.1653.0

Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 PB



Artículo Nº	92.050.1653.0
EAN	4049088287053
Unidad de embalaje	5 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Grado de protección (IP)	IP40
Codificación mecánica	Sí
Codificación del polo	L, N, PE, D1, D2
Color de codificación	Azul pastel
Color de la carcasa	Negro
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)

Datos técnicos

Corriente Asignada	20 A
Número de polos	5
Grado de protección (IP)	IP40
Tipo	Alimentación central
Tipo de conmutadores integrados	Sin
Tipo de conexión del cable redondo	conexión por tornillo
Sección del conductor semirígido	2,5 mm² - 4 mm²
Sección del conductor rígido	2,5 mm² - 6 mm²
Codificación del polo	L, N, PE, D1, D2
Codificación mecánica	Sí
Color de codificación	Azul pastel
Color de la carcasa	Negro
Transparente	No
Mecanismo de cierre	Cepo central
Resistencia máx. a temperatura continua del contacto	100 °C
Carga calorífica	0,757 kWh/St
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Selección de fase	No
Longitud	108,5 mm
Altura	47,6 mm
Anchura	61 mm

Desforrado de manguera	100 mm
Desforrado del conductor	8 mm

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	6 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	2,5 mm²
Sección del conductor semirígido mm² máx.	4 mm²
Sección del conductor semirígido mm² mín.	2,5 mm²
Tipo de terminación (cable redondo)	conexión por tornillo
Desforrado de manguera	100 mm
Desforrado del conductor	8 mm

Tipo

Tipo	Alimentación central

Material

Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuZn
Carga calorífica	0,757 kWh/St


Dimensiones


Longitud	108,5 mm
Anchura	61 mm
Altura	47,6 mm


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.502.5910.0	Destornillador TX 10x50	
06.502.6000.0	Destornillador TX10	
99.681.0000.0	Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Dibujo técnico







M/scale 1:2

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 Sheet: von of 1
/		Werkstoff/Material		2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.050.1653.0 01K Index a
/		Farbe/colour:		gezeichnet drawn	21.01.	Ritter	
/	Maßstab/Scale 1:1	pastellblau/pastel blue		geprüft checked	-	-	
/				Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
/	Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
/				Type	Benennung/Title		
a	13.05.2015/	wieland		GST1815A	ANSCHLUSSDOSE		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com		SI F7 PB	junction box		
Änderung/Revision					5-p. f. Flachbandleitung/5 pole f. flat conductor		