Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.421.4353.1

Conector de empotrar BST14I2F B1 R S PB02

gesis® NV Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Azul pastel



Artículo Nº	93.421.4353.1
EAN	4015573650565
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Azul pastel
Marcaje de polos	1+, 2-
Color del adaptador (si existe)	Negro

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	0,75 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,25 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	9 mm

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión directa
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP20
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	0,5 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	1,5 mm
Componente empotrado	Cepo

Material

Material de la carcasa	Poliamida

Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	CuBe
Carga calorífica	0,031 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superfície final	Dorado


Dimensiones

Longitud	29,9 mm
Anchura	19,6 mm
Altura	19,6 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
07.425.8453.0	Tapa BST14/GST15i2/RJ45 WS	

Dibujo técnico



Teile - Nr. part no.	Typ type	Farbe colour
93.421.4353.0	BST1412F B1 R W PB02	weiß / white
93.421.4353.1	BST1412F B1 R S PB02	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

2006

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	06.10.	Treschan
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Maße in mm/Dimensions are in mm

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 93.421.4353.0 01K Index

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL_SNAP_IN

Federkraftanschluß, Snap in
female connector, snap in, spring loaded

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

93421435300IK_4 CADW1044 treschan 2006-10-13T10:02:46 1.000

QU-PEM-08/91