Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.422.4553.1

# Conector BST14I2F S1 ZR1 S MPB02

gesis® NV Conector, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Azul pastel



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 93.422.4553.1 |
| EAN | 4015573655515 |
| Unidad de embalaje | 50 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 3 A |
| Tensión Asignada | 50 V |
| Tensión de cortocircuito | 0,8 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Marcaje de polos | 1+, 2- |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024 |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Diámetro del cable máx. | 6,5 mm |
| Diámetro del cable mín. | 5,5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 0,75 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0,25 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 21 mm |
| Desforrado del conductor | 9 mm |

**Tipo**

| | |
|---|---|
| Tipo | macho |
| Tipo de conexión | conexión directa |
| Grado de protección (IP) | IP20 |

**Material**

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuBe |

| | |
|---|---|
| Carga calorífica | 0,038 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superfície final | Dorado |

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Longitud | 47 mm |
| Anchura | 15,2 mm |
| Altura | 14,4 mm |

## Montaje

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 93.420.4653.0 | Derivador BST14I2V 2P1T PB02 | gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel |
| 93.421.4353.1 | Conector de empotrar BST14I2F B1 R S PB02 | gesis® NV Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Azul pastel |
| 94.425.1090.9 | Cable de conexión BST14I2KFBS 50Z 10PB02 | gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable L03Z1Z1-U, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Azul pastel |
| 94.425.1093.9 | Cable de conexión BST14I2KFB- 50Z 10PB02 | gesis® NV Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable L03Z1Z1-U, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Azul pastel |
| 94.425.1094.9 | Cable de conexión BST14I2KF-S 50Z 10PB02 | gesis® NV Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable L03Z1Z1-U, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Azul pastel |
| 93.421.4653.1 | Conector de empotrar BST14I2L B1 PB02 | gesis® NV Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Azul pastel |

Dibujo técnico

