Ficha técnica de producto

Artículo Nº 94.425.1004.7

Cable de conexión BST14I2KF-S 50 10GN01

gesis® NV Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Verde



Artículo Nº	94.425.1004.7
EAN	4015573459748
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Resistencia de continuidad	34,6 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Verde
Marcaje de polos	1+, 2-
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	0,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP20
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	21 mm
Preparación del final del conductor	desforrado
Tipo de cableado	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
Color del cable	Verde
Diámetro del cable máx.	6,1 mm
Versión del cable	Macho - terminal libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector BST14i2


Material

Superfície final	Dorado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	0,198 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	1 m

Dibujo técnico



.F	Steckereinsatz plug insert	Kabel / cable	Codierung "X"
.7	Farbe: grün colour: green	Farbe: grün colour: green	
.9	Farbe: pastellblau colour: pastel blue	Farbe: grau colour: grey	

ⓐ

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) exampel (colour: green)	Typ type
94.425.XX04.F	XX in dm-Schritten	94.425.1004.7 = 10dm/L= 1000mm	BST14I2KF-S 50 10GN01
U4.425.XX04.F	XX in m-Schritten	U4.425.1204.7 = 12 m/L=12000mm	BST14I2KF-S 50 X12GN01

Typ/type: BST14I2KF-S 50 .. GN01 = grün / green
PB02 = pastellblau / pastel blue ⓐ

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
			gezeichnet drawn	24.05.	Schmitt J.	T 94.425.0204.7 01K	a
		Maßstab/Scale 2:1	geprüft checked	-	-		
			Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
a	06.06.2006/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title	KONFEKT_LEITUNG		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm Stecker-freies Ende connection lead male-free end		
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

94425020470IK_4 G4DW1044 treschan 2006-06-07T09:9:41 1.000