
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.051.5653.0

Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V PB02



Nr. Art.	92.051.5653.0
EAN	4049088400766
Quantità per ordine	5 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Grado di protezione (IP)	IP40
Codifica meccanica	Codice 2
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Colore della custodia	Nero
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)

Dati tecnici

Corrente nominale	20 A
Numero di poli	5
Grado di protezione (IP)	IP40
Esecuzione	Prelievo
Selezione di fase	L1-L3
Marcatura del polo	L, N, PE, D1, D2
Codifica meccanica	Codice 2
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Colore della custodia	Nero
trasparente	No
Dispositivo di bloccaggio	Staffa centrale
Resistenza contatti max	100 °C
Carico di infiammabilità	0,588 kWh/St
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Scelta fase	sì
Lunghezza	89,5 mm
Altezza	37,2 mm
larghezza	61 mm

Esecuzione

Esecuzione	Prelievo
Selezione di fase	L1-L3


Materiale


Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,588 kWh/St

Dimensioni

Lunghezza	89,5 mm
larghezza	61 mm
Altezza	37,2 mm


Disegno tecnico






Auslieferungszustand
/delivery status

1:2





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet drawn	17.02.2017	Horst	92.051.5653.0 13K	
/	Maßstab / Scale 1:1		geprüft checked				
/			Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
/	wieland www.wieland-electric.com		Type gesisNRG	Bennenung/Title BUCHSENTEIL Kombiabgriff 7-polig PB			
/							
Index / Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision							