
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.431.2353.0

Connettore da pannello BST14I3F B1 R WS

gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Bianco, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Snap-in, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo rigido 0,25 mm² - 0,75 mm², Marcatura del polo 1+, 2-, Codifica meccanica sì, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,026 kWh/St, Materiale del contatto CuBe, Trattamento superficie Dorato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 0,8 kV, Lunghezza 26 mm, Altezza 11,75 mm, larghezza 13 mm



Nr. Art.	93.431.2353.0
EAN	4015573480575
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	1+, 2-

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	0,75 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a molla
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	1,5 mm
Tipo di componente installato	Snap-in

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì

Materiale del contatto	CuBe
Carico di infiammabilità	0,026 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato


Dimensioni

Lunghezza	26 mm
larghezza	13 mm
Altezza	11,75 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
07.425.8453.0	Copertura BST14/GST15i2/RJ45 WS	

Disegno tecnico



Teilenummer part number	Farbe colour	Typ type
93.431.2353.0	weiß, ähnl./white sim. RAL 9003	BST1413F B1 R WS
93.431.2353.1	schwarz, ähnl./black sim. RAL 9005	BST1413F B1 R SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2008 gezeichnet drawn	06.08.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No. T 93.431.2353.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
BUCHSENTEIL_SNAP_IN
female connector snap-in, spring-loaded

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

9345123530031K_4 CAD\1042 Schmitt 2008-08-06T11:08:11 1.000

QU-PEM-08/91