Data sheet del prodotto

Nr. Art. 94.425.1090.9

Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50Z 10PB02

gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	94.425.1090.9
EAN	4015573803077
Quantità per ordine	150 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	35 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di cavo	L03Z1Z1-U
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	4,8 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore BST14i2
Esecuzione lato 2	Spina BST14i2

Materiale


Trattamento superficie	Dorato
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C


Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0,176 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m

Disegno tecnico





ⓒ Gesamtlänge/total length=(L+50)+3% (L<3000mm)
Gesamtlänge/total length=(L+100)+3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
ⓐ	94.425.XX90.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1090.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFBS 50Z 10PB02
ⓑ	U4.425.XX90.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1290.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFBS 50Z X12PB02

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

2 Pole/2 poles

ⓐ

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

	/	Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	12.10.	Schmitt J.	T 94.425.0290.9 01K	c
	/	Maßstab/Scale 2:1	geprüft checked	-	-		
	/		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	16.07.2013/	Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	09.05.2007/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title			
a	17.04.2007/			KONFEKT_LEITUNG			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm - halogenfrei BU/ST			
Änderung/Revision				Extender lead female-male halogen free			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use