Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.421.4653.1

Connettore da pannello BST14I2L B1 PB02



gesis® NV Connettore da pannello, Connettore a saldare, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in ad angolo retto, Marcatura del polo 1+, 2-, Codifica meccanica sì, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,013 kWh/St, Materiale del contatto CuBe, Trattamento superficie Dorato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 0,8 kV, Lunghezza 26 mm, Altezza 11,75 mm, larghezza 13 mm

Nr. Art.	93.421.4653.1
EAN	4015573768727
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura del polo	1+, 2-
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	ad angolo retto
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe
Carico di infiammabilità	0,013 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato


Dimensioni

Lunghezza	26 mm

larghezza	13 mm
Altezza	11,75 mm

Disegno tecnico





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part number	Farbe/colour
93.421.4653.1	pastellblau/schwarz - pastel blue/black
93.421.4653.0	pastellblau/weiss - pastel blue/ white

Bohrbild Buchse/Stecker
hole pattern female/male

M 2:1



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		30.09.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Maßstab/Scale: 5:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 93.421.4600.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: Typ BST1412LB1 PB02

Benennung/Title:
BUCHSENTEIL
FEMALE PART
Lötausführung-gewinkelt(90°)/solder-execution-bent