Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.422.4553.1

Connettori BST14I2F S1 ZR1 S MPB02

gesis® NV Connettori, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	93.422.4553.1
EAN	4015573655515
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

KEMA KEUR

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5024

Dati di connessione

Diametro cavo max.	6,5 mm
Diametro cavo	5,5 mm
Sezione cavo rigido	0,75 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	21 mm
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a molla
Grado di protezione (IP)	IP20

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuBe

Classe di infiammabilità	0,038 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato


Dimensioni

Lunghezza	47 mm
larghezza	15,2 mm
Altezza	14,4 mm

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
93.420.4653.0	Distributori BST14I2V 2P1T PB02	gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello
93.421.4353.1	Connettore da pannello BST14I2F B1 R S PB02	gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello
94.425.1090.9	Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50Z 10PB02	gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
94.425.1093.9	Cavo preconfezionato BST14I2KFB- 50Z 10PB02	gesis® NV Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
94.425.1094.9	Cavo preconfezionato BST14I2KF-S 50Z 10PB02	gesis® NV Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo L03Z1Z1-U, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Blu plastello
93.421.4653.1	Connettore da pannello BST14I2L B1 PB02	gesis® NV Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello

Disegno tecnico



Teile - Nr. part - no.	Typ type	Farbe colour
93.422.4553.0	BST1412F S1 ZR1 W MPB02	weiß / white
93.422.4553.1	BST1412F S1 ZR1 S MPB02	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung / First Use: -

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material

	2006	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		13.10.	Treschan
geprüft / checked		-	-
Normgeprüft / Stand. check		-	-

Maßstab/Scale: 2:1

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 93.422.4553.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

STECKERTEIL

Federkraftanschluß
male connector / spring loaded connection

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung/Revision

934224553001K_4 CADW1044 treschan 2006-10-13T09:49:03 1.000

QU-PEM-08/91