Data sheet del prodotto

Nr. Art. 94.425.1004.7

Cavo preconfezionato BST14I2KF-S 50 10GN01

gesis® NV Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde



Nr. Art.	94.425.1004.7
EAN	4015573459748
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Resistenza di contatto	34,6 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	0,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP20
Lunghezza di spelatura	9 mm
Lunghezza sguainatura	21 mm
Preparazione del terminale cavo	spelatura
Tipo di cavo	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
Colore del cavo	verde
Diametro cavo max.	6,1 mm
Tipo di cavo	Spina - terminale libero
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di connessione
Esecuzione lato 1	Terminale libero
Esecuzione lato 2	Spina BST14i2


Materiale

Trattamento superficie	Dorato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0,198 kWh/St
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m

Disegno tecnico



.F	Steckereinsatz plug insert	Kabel / cable	Codierung "X"
.7	Farbe: grün colour: green	Farbe: grün colour: green	
.9	Farbe: pastellblau colour: pastel blue	Farbe: grau colour: grey	

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) exampel (colour: green)	Typ type
94.425.XX04.F	XX in dm-Schritten	94.425.1004.7 = 10dm/L= 1000mm	BST14I2KF-S 50 10GN01
U4.425.XX04.F	XX in m-Schritten	U4.425.1204.7 = 12 m/L=12000mm	BST14I2KF-S 50 X12GN01

Typ/type: BST14I2KF-S 50 .. GN01 = grün / green
PB02 = pastellblau / pastel blue

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

2005 | Tag/Date | Name

gezeichnet drawn 24.05. Schmitt J.

geprüft checked - -

Normgep. Stand. check - -

Maßstab/Scale 2:1

Zeichnung Nr./Drawing No. T 94.425.0204.7 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

a 06.06.2006/ Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm Stecker-freies Ende
connection lead male-free end

OU-PEM-08/91

94425020470IK_4 G4W1044 treschan 2006-06-07109:41 1:000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. © The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.