Data sheet del prodotto

Nr. Art. 93.421.0553.1

Connettori BST14I2F B1 ZR1 S MGN01

gesis® NV Connettori, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto verde



Nr. Art.	93.421.0553.1
EAN	4015573442542
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	3 A
Tensione nominale	50 V
Tensione nominale di tenuta	0,8 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	sì
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
Colore della codifica / inserto	verde
Marcatura dei poli	1+, 2-
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	6017

Dati di connessione

Diametro cavo max.	6,5 mm
Diametro cavo	5,5 mm
Sezione cavo rigido	0,75 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	21 mm
Lunghezza di spelatura	9 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a molla
Grado di protezione (IP)	IP20

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì

Materiale del contatto	CuBe
Classe di infiammabilità	0,035 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Dorato


Dimensioni

Lunghezza	47 mm
larghezza	15,2 mm
Altezza	14,4 mm

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
93.422.0553.1	Connettori BST14I2F S1 ZR1 S MGN01	gesis® NV Connettori, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto verde
93.420.0653.0	Distributori BST14I2V 2P1T GN01	gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto verde
93.422.0353.1	Connettore da pannello BST14I2F S1 R S GN01	gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto verde
93.422.0653.1	Connettore da pannello BST14I2L S1 GN01	gesis® NV Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto verde
94.425.1000.7	Cavo preconfezionato BST14I2KFBS 50 10GN01	gesis® NV Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde
94.425.1003.7	Cavo preconfezionato BST14I2KFB- 50 10GN01	gesis® NV Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde
94.425.1004.7	Cavo preconfezionato BST14I2KF-S 50 10GN01	gesis® NV Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde

Disegno tecnico



Teile-Nr. part-no.	Typ type	Farbe colour
93.421.0553.0	BST1412F B1 ZR1 W MGN01	weiß / white
93.421.0553.1	BST1412F B1 ZR1 S MGN01	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		gezeichnet drawn	14.03.	Schmitt J.	93.421.0553.0 01K	
Maßstab/Scale 2:1		geprüft checked	-	-		
		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³	Oll./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

Federkraftanschluß
Female connector / Spring-loaded connection

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

QU-PEM-08/91

934210553001K_4 CADW1042 Schmitt 2006-03-14T15:26:02 1.000