

Ficha técnica de producto

Artículo N° 27.334.1453.0

Conector PCB macho 8113 SEG / 14 / 28 G OB



Artículo N°	27.334.1453.0
EAN	4015573999053
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Carton
Número de polos	28
Número de pisos	2
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	90°

Datos técnicos

Corriente Asignada	10 A
Categoría de sobretensión I	400 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	10 A
Corriente factory wiring	10 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	10 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris

Altura	22 mm
Longitud	72 mm
Profundidad	28,5 mm
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
25.220.4453.0	Conector PCB 8113 B / 14 TOP OB	
25.220.1453.0	Conector PCB 8113 B / 14 TOP	
01.060.4453.0	Conector PCB 8113 BK / 14 OB	
01.060.1453.0	Conector PCB 8113 BK / 14	
25.320.4453.0	Conector PCB 8113 B / 14 OB	
25.320.1453.0	Conector PCB 8113 B / 14	
25.325.4453.0	Conector PCB 8113 B / 14 VR OB	
25.325.1453.0	Conector PCB 8113 B / 14 VR	
25.326.4453.0	Conector PCB 8113 B / 14 VL OB	
25.326.1453.0	Conector PCB 8113 B / 14 VL	
25.820.4453.0	Conector PCB 8113 BFK /14 TOP OB	
25.820.1453.0	Conector PCB 8113 BFK /14 TOP	

