Ficha técnica de producto

Artículo Nº 27.336.0753.0

Conector PCB macho 8113 SEG/ 7/14 W OB



Artículo Nº	27.336.0753.0
EAN	4015573999084
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Carton
Número de polos	14
Número de pisos	2
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	180°

Datos técnicos

Corriente Asignada	10 A
Categoría de sobretensión I	400 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	10 A
Corriente facotry wiring	10 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	10 A

Otros


Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris

Altura	22 mm
Longitud	37 mm
Profundidad	28,5 mm
Material del conector base	CuSn
Material de la superficie del conector	Sn


Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
25.220.3753.0	Conector PCB 8113 B / 7 TOP OB	
25.220.0753.0	Conector PCB 8113 B / 7 TOP	
01.060.3753.0	Conector PCB 8113 BK / 7 OB	
01.060.0753.0	Conector PCB 8113 BK / 7	
25.320.3753.0	Conector PCB 8113 B / 7 OB	
25.320.0753.0	Conector PCB 8113 B / 7	
25.325.3753.0	Conector PCB 8113 B / 7 VR OB	
25.325.0753.0	Conector PCB 8113 B / 7 VR	
25.326.3753.0	Conector PCB 8113 B / 7 VL OB	
25.326.0753.0	Conector PCB 8113 B / 7 VL	
25.820.3753.0	Conector PCB 8113 BFK / 7 TOP OB	
25.820.0753.0	Conector PCB 8113 BFK / 7 TOP	

Dibujo técnico



gezeichnet:
27.336.0653.0



Lochbild/Layout

*) Lochbildtoleranz n.IEC 326 T3, sehr fein/
drill hole tolerances acc. to IEC 326 Part 3 very fine

Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage	250	300	300
Bemessungsstrom A rated current	10	10	10
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Kontaktbasismaterial contact basis material	CuSn4 F47
Diffusionssperre diffusion barrier	Cu 2-3µm
Kontaktoberfläche contact surface	Sn 4-6µm
Isoliermaterial insulating material	PBT

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L1	L2
27.336.0253.0	8113 SEG / 2 / 4 W OB	4	12	5
27.336.0353.0	8113 SEG / 3 / 6 W OB	6	17	10
27.336.0453.0	8113 SEG / 4 / 8 W OB	8	22	15
27.336.0553.0	8113 SEG / 5 / 10 W OB	10	27	20
27.336.0653.0	8113 SEG / 6 / 12 W OB	12	32	25
27.336.0753.0	8113 SEG / 7 / 14 W OB	14	37	30
27.336.0853.0	8113 SEG / 8 / 16 W OB	16	42	35
27.336.0953.0	8113 SEG / 9 / 18 W OB	18	47	40
27.336.1053.0	8113 SEG / 10 / 20 W OB	20	52	45
27.336.1153.0	8113 SEG / 11 / 22 W OB	22	57	50
27.336.1253.0	8113 SEG / 12 / 24 W OB	24	62	55
27.336.1353.0	8113 SEG / 13 / 26 W OB	26	67	60
27.336.1453.0	8113 SEG / 14 / 28 W OB	28	72	65
27.336.1553.0	8113 SEG / 15 / 30 W OB	30	77	70
27.336.1653.0	8113 SEG / 16 / 32 W OB	32	82	75
27.336.1753.0	8113 SEG / 17 / 34 W OB	34	87	80
27.336.1853.0	8113 SEG / 18 / 36 W OB	36	92	85
27.336.1953.0	8113 SEG / 19 / 38 W OB	38	97	90
27.336.2053.0	8113 SEG / 20 / 40 W OB	40	102	95
27.336.2153.0	8113 SEG / 21 / 42 W OB	42	107	100
27.336.2253.0	8113 SEG / 22 / 44 W OB	44	112	105
27.336.2353.0	8113 SEG / 23 / 46 W OB	46	117	110
27.336.2453.0	8113 SEG / 24 / 48 W OB	48	122	115

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff/Material	2002	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	Farbe : grau , ähnl.RAL 7032	gezeichnet/drawn	30.06.	Bauer F	T 27.336.0253.0 01K	a
	/	colour :grey, sim. RAL 7032	geprüft/checked	-	-		
	/	Maßstab/Scale 2:1	Normgeprüft/Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
a	04.05.2006/	wieland Elektrische Verbindungen	Type 8113 SEG /./. W OB	Benennung/Title LP_STIFTLEISTE Rastermaß 5,00 PCB-Header pitch 5,00mm			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

2736602530D1K_4 G4W1044 Schnitt 2006-05-05T11:40:15 1:000