


Ficha técnica de producto

Artículo N° 25.394.4253.0

Conector PCB macho 8113 S / 12 S OB



Artículo N°	25.394.4253.0
EAN	4015573325579
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Tipo de conexión	Conexión soldada
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Carton
Número de polos	12
Número de pisos	1
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	45°

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente factory wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
-------------------------	---------------

Color	Gris
Altura	14,6 mm
Longitud	61,2 mm
Profundidad	16 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
25.220.4253.0	Conector PCB 8113 B / 12 TOP OB	
25.220.1253.0	Conector PCB 8113 B / 12 TOP	
01.060.4253.0	Conector PCB 8113 BK / 12 OB	
01.060.1253.0	Conector PCB 8113 BK / 12	
25.320.4253.0	Conector PCB 8113 B / 12 OB	
25.320.1253.0	Conector PCB 8113 B / 12	
25.325.4253.0	Conector PCB 8113 B / 12 VR OB	
25.325.1253.0	Conector PCB 8113 B / 12 VR	
25.326.4253.0	Conector PCB 8113 B / 12 VL OB	
25.326.1253.0	Conector PCB 8113 B / 12 VL	
25.820.4253.0	Conector PCB 8113 BFK /12 TOP OB	
25.820.1253.0	Conector PCB 8113 BFK /12 TOP	