
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.394.3253.0

Conector PCB macho 8113 S / 2 S OB



Artículo Nº	25.394.3253.0
EAN	4015573201156
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Paso del conector	5 mm
Tipo de conexión	Conexión soldada
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Carton
Número de polos	2
Número de pisos	1
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	45°

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico

Color	Gris
Altura	14,6 mm
Longitud	11,2 mm
Profundidad	16 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
25.220.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 TOP OB	
25.220.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 TOP	
01.060.3253.0	Conector PCB 8113 BK / 2 OB	
01.060.0253.0	Conector PCB 8113 BK / 2	
25.320.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 OB	
25.320.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2	
25.325.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VR OB	
25.325.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VR	
25.326.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VL OB	
25.326.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VL	
25.820.3253.0	Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP OB	
25.820.0253.0	Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP	