Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.952.9053.1

Connettore da pannello GST15I5S S1 R SW

gesis® MINI Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 5, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	91.952.9053.1
EAN	4015573918221
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 1
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	3, N, PE, 2, 1
Colore dell'adattatore separato (se presente)	Nero

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,5 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	attacco a vite
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Spessore della custodia (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	1,5 mm
Tipo di componente installato	Snap-in

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide

Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,059 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	31,2 mm
larghezza	34,6 mm
Altezza	19,6 mm

Disegno tecnico

Montagemöglichkeit "I"
/mounting option "I"

Montageschritte:
/assembly steps:


1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
   /insert snap-in frame into sheet metal cut-out
2. Buchse in Snap-in-Rahmen stecken
   /insert female connector in snap-in frame




Montagemöglichkeit "II"
/mounting option "II"

Montageschritte:
/assembly steps:


1. Buchse in Snap-in-Rahmen stecken
   /insert female connector in snap-in frame
2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
   /insert female connector with snap-in frame into sheet metal cut out




montierter Zustand
/assembled state
(kein Auslieferungszustand
/no delivery status)




Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type	
91.952.9053.0	weiß, ähnl. RAL 9003 /white, sim. RAL 9003	GST15I5S S1 R	WS
91.952.9053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 /black, sim. RAL 9005	GST15I5S S1 R	SW





Blechausschnitt
/sheet cutout
t=0,5-1,5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		Farbe / colour:	gezeichnet drawn	21.08.2024	Göhl M.	T 91.952.9053.0 01K	a
	/	Maßstab / Scale	siehe Tabelle /see table		Elektronische Freigabe Electronic Release			
	/	2:1					Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for: 91.952.9053.0 01K vom 25.02.2008				
	/			Type	Benennung/Title			
a	21.08.2024 /	wieland		GST15I5...	STECKERT_SNAP_IN			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				GST15I5SS1 R..			
Änderung / Revision					(Netzanschluss /mains connection)			

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

2024-08-21 09:36:34 1.000

01-QU-RD-32/21