
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.205.9996.0

Conector PCB macho 8113 S / 5 G OB OF



Artículo Nº	99.205.9996.0
EAN	4015573275904
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Cartón
Número de polos	5
Número de pisos	1
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	90°

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros


Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris

Altura	12 mm
Longitud	25 mm
Profundidad	8,4 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
25.220.3553.0	Conector PCB 8113 B / 5 TOP OB	
25.220.0553.0	Conector PCB 8113 B / 5 TOP	
01.060.3553.0	Conector PCB 8113 BK / 5 OB	
01.060.0553.0	Conector PCB 8113 BK / 5	
25.320.3553.0	Conector PCB 8113 B / 5 OB	
25.320.0553.0	Conector PCB 8113 B / 5	
25.325.3553.0	Conector PCB 8113 B / 5 VR OB	
25.325.0553.0	Conector PCB 8113 B / 5 VR	
25.326.3553.0	Conector PCB 8113 B / 5 VL OB	
25.326.0553.0	Conector PCB 8113 B / 5 VL	
25.820.3553.0	Conector PCB 8113 BFK / 5 TOP OB	
25.820.0553.0	Conector PCB 8113 BFK / 5 TOP	

Dibujo técnico



Teile-Nr. part no.	Pol-zahl pole	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol-zahl pole	L	l	Typ type
99.202.9996.0	2	10,0	5	8113S/ 2G OB GR OF	99.213.9996.0	13	65,0	60	8113S/13G OB GR OF
99.203.9996.0	3	15,0	10	8113S/ 3G OB GR OF	99.214.9996.0	14	70,0	65	8113S/14G OB GR OF
99.204.9996.0	4	20,0	15	8113S/ 4G OB GR OF	99.215.9996.0	15	75,0	70	8113S/15G OB GR OF
99.205.9996.0	5	25,0	20	8113S/ 5G OB GR OF	99.216.9996.0	16	80,0	75	8113S/16G OB GR OF
99.206.9996.0	6	30,0	25	8113S/ 6G OB GR OF	99.217.9996.0	17	85,0	80	8113S/17G OB GR OF
99.207.9996.0	7	35,0	30	8113S/ 7G OB GR OF	99.218.9996.0	18	90,0	85	8113S/18G OB GR OF
99.208.9996.0	8	40,0	35	8113S/ 8G OB GR OF	99.219.9996.0	19	95,0	90	8113S/19G OB GR OF
99.209.9996.0	9	45,0	40	8113S/ 9G OB GR OF	99.220.9996.0	20	100,0	95	8113S/20G OB GR OF
99.210.9996.0	10	50,0	45	8113S/10G OB GR OF	99.221.9996.0	21	105,0	100	8113S/21G OB GR OF
99.211.9996.0	11	55,0	50	8113S/11G OB GR OF	99.222.9996.0	22	110,0	105	8113S/22G OB GR OF
99.212.9996.0	12	60,0	55	8113S/12G OB GR OF	99.223.9996.0	23	115,0	110	8113S/23G OB GR OF
					99.224.9996.0	24	120,0	115	8113S/24G OB GR OF

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

2005 | Tag/Date | Name
gezeichnet / drawn | 14.10. | Schmitt J.
geprüft / checked | - | -
Normgepr. Stand. check | - | -

Maßstab/Scale 2:1

Zeichnung Nr./Drawing No. T 99.202.9996.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type 8113 S / ..G OB GR OF

Benennung/Title
LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE
Rastermaß 5 Farbe:grau / pitch 5 colour: grey
PCB header

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

99202999600 1K_2 CADW1096 bdm2007-10-10 10:11:49:47 -01:00:00 CCO

1 2 3 QU-PEM-08/91