


Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.330.3853.0

Conector PCB macho 8113 S / 8 G OB



Artículo Nº	25.330.3853.0
EAN	4015573185197
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Cartón
Número de polos	8
Número de pisos	1
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	90°

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente factory wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris

Altura	12 mm
Longitud	41,4 mm
Profundidad	8,4 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
25.220.3853.0	Conector PCB 8113 B / 8 TOP OB	
25.220.0853.0	Conector PCB 8113 B / 8 TOP	
01.060.3853.0	Conector PCB 8113 BK / 8 OB	
01.060.0853.0	Conector PCB 8113 BK / 8	
25.320.3853.0	Conector PCB 8113 B / 8 OB	
25.320.0853.0	Conector PCB 8113 B / 8	
25.325.3853.0	Conector PCB 8113 B / 8 VR OB	
25.325.0853.0	Conector PCB 8113 B / 8 VR	
25.326.3853.0	Conector PCB 8113 B / 8 VL OB	
25.326.0853.0	Conector PCB 8113 B / 8 VL	
25.820.3853.0	Conector PCB 8113 BFK / 8 TOP OB	
25.820.0853.0	Conector PCB 8113 BFK / 8 TOP	

