Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.051.0053.1

## Connettore da pannello GST15I5L B1V W SW

gesis® MINI Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Nero, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo 3, N, PE, 2, 1, Codifica meccanica Codice 1, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,032 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie Placcato argento, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 21,5 mm, Altezza 12,2 mm, larghezza 31 mm



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 91.051.0053.1 |
| EAN | 4049088056710 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

### Certificati/Approvazioni

### Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Attacchi per polo | 1 |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Presa |
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Tipo di componente installato | Attacco a saldare |

**Materiale**

| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0,032 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 21,5 mm |

| | |
|---|---|
| larghezza | 31 mm |
| Altezza | 12,2 mm |