Data sheet del prodotto

Nr. Art. 91.941.4053.0

Connettori GST15I4S B1 ZR1W WS

gesis® MINI Connettori, diritto, in custodia a 5 poli, Numero di poli 4, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 7,3 - 12 mm, Colore della codifica / inserto Bianco



Nr. Art.	91.941.4053.0
EAN	4049088084683
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Bianco
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Bianco
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9016

Dati di connessione

Diametro cavo max.	12 mm
Diametro cavo	7,3 mm
Sezione cavo rigido	2,5 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,5 mm²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,5 mm²
Attacchi per polo	1
Lunghezza sguainatura	46 mm
Lunghezza di spelatura	8 mm

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP20

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn


Carico di infiammabilità	0,11 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni


Lunghezza	78 mm
larghezza	32,6 mm
Altezza	15 mm


Disegno tecnico


Lieferzustand
/delivery condition



Ansicht im montierten Zustand
/view in assembled state







Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour
91.941.4053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003
91.941.4053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Farbe /colour: siehe Tabelle /see table

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	13.10.2025	Göhl M.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 91.941.4053.0 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type: GST1514S B1 ZR 1 ..

Benennung/Title: BUCHSENT_M_ZUGENTL

250/400V AC, 16A, 2,5mm²

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision

wieland

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / confidentially class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-10-13 07:26:33 1.000

01-QU-RD-32/21