Ficha técnica de producto

Artículo Nº 00.710.0303.6

Cable plano 5G2,5MM² HF BL



Artículo Nº	00.710.0303.6
EAN	4049088260681
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos técnicos

Sección nominal	2,5 mm²
Tensión de alimentación	1000 V
Tensión nominal U0	600 V
Radio de curvatura, estático	100 mm
Certificación CPR	Eca
Categoría del conductor	Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos	5
Aislamiento del núcleo	PE
Conductor amarillo/verde	Sí
Pantalla	No
Material de la cubierta exterior	Poliolefina
Color de la cubierta exterior	Azul pastel
material inífugo	according to DIN 60332-1-2
Libre de halógenos (según normativa EN 60754-12)	Sí
Anchura aprox. del cable	24 mm
Altura del cable approx.	6,3 mm
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Tensión nominal U0	600 V
Tensión nominal U	1000 V

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.562.0653.0	Tapón GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	Herramienta de corte GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

99.681.0000.0	Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
06.562.0653.0	Tapón GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
92.050.1653.0	Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 PB	
92.051.5553.0	Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V PB	