Ficha técnica de producto

Artículo Nº 00.712.0303.7

Cable plano 5G2,5MM² PVC GN



Artículo Nº	00.712.0303.7
EAN	4049088299926
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Aislamiento del núcleo	PVC
Identificación del núcleo	Color
Número de núcleos	5
material inífugo	according to DIN 60332-1-2
Categoría del conductor	Clase 6 = muy flexible
Display	No
Conductor amarillo/verde	Sí
Anchura aprox. del cable	24 mm
Altura del cable approx.	6,3 mm
Color de la cubierta exterior	Verde
Material de la cubierta exterior	PVC
Certificación CPR	Eca

Datos técnicos

Sección nominal	2,5 mm²
Tensión de alimentación	1000 V
Tensión nominal U0	600 V
Radio de curvatura, estático	100 mm
Certificación CPR	Eca
Categoría del conductor	Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos	5
Aislamiento del núcleo	PVC
Conductor amarillo/verde	Sí
Display	No
Material de la cubierta exterior	PVC

Color de la cubierta exterior	Verde
material inífugo	according to DIN 60332-1-2
Libre de halógenos (según normativa EN 60754-12)	No
Anchura aprox. del cable	24 mm
Altura del cable approx.	6,3 mm
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Tensión nominal U0	600 V
Tensión nominal U	1000 V

Material

Libre de halógenos	No
Carga calorífica	1,325 kWh/m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
F0.000.0051.9	Tijeras de esquilar podis/gesis	
05.562.3000.0	Sujetacables Befestigungsschelle	
06.562.0653.0	Cable end cap GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	Tijeras de esquilar GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
99.681.0000.0	Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	


Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
92.050.1553.1	Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	Adaptador de cable plano GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V SW	
06.562.0653.0	Cable end cap GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Dibujo técnico

Querschnitt/wire size: 5x2,5mm²

Kupferleiter, blank,0,15mm feindrähtig nach IEC60228 Klasse 6
copper wire, pure, 0,15mm fine stranded according to IEC60228 class 6




Bedruckung/printing:


Metermarkierung 00000M-99999M
length marking every meter

alle 500mm /every 500mm:
WIELAND - gesis® NRG BASIC

5G2,5mm²+2x1,5mm²
PVC fire class Eca
Teilenummer: siehe Tabelle
part number: see table
0,6/1KV KSG <VDE-REG 8847> CE
Fertigungsdatum KK/JJ
manufacturing date

Beispiel/example: 00.712.0303.1





Teilenummer part-no.	Farbe colour
00.712.0303.1	schwarz / black RAL 9005
00.712.0303.3	grau / grey RAL 7035
00.712.0303.7	grün / green RAL 6018

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	27.05.2015	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. 00.712.0303.3 01K Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Bennenung/Title

FLACHLEITUNG
gesis System
5G2,5mm PVC
FLAT CABLE

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	234.10.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Schmitt_00_712_0303_3_01K-AAdwg | _main_2 CADW4032 Schmitt 2018-10-24T11:16:06 1.000

QU-MEE-01/14 a