Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.332.3653.0

Conector PCB macho 8113 S / 6 W OB



Artículo Nº	25.332.3653.0
EAN	4015573187016
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Tipo de conexión	Conexión soldada
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Cartón
Número de polos	6
Número de pisos	1
Enchufe de test integrado	No
Placa aislante	No
Pin de sujeción	No
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	180°

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente facotry wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A


Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	8,4 mm
Longitud	31,4 mm
Profundidad	12 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
25.220.3653.0	Conector PCB 8113 B / 6 TOP OB	
25.220.0653.0	Conector PCB 8113 B / 6 TOP	
01.060.3653.0	Conector PCB 8113 BK / 6 OB	
01.060.0653.0	Conector PCB 8113 BK / 6	
25.320.3653.0	Conector PCB 8113 B / 6 OB	
25.325.3653.0	Conector PCB 8113 B / 6 VR OB	
25.325.0653.0	Conector PCB 8113 B / 6 VR	
25.326.3653.0	Conector PCB 8113 B / 6 VL OB	
25.326.0653.0	Conector PCB 8113 B / 6 VL	
25.820.3653.0	Conector PCB 8113 BFK / 6 TOP OB	
25.820.0653.0	Conector PCB 8113 BFK / 6 TOP	

Dibujo técnico



Art.-Nr. Part no.	Pol-Z. pole	L	l	Typ type	Art.-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l	Typ type
25.332.3253.0	2	11,4	5	8113 S/ 2W OB	25.332.4353.0	13	66,4	60	8113 S/13W OB
25.332.3353.0	3	16,4	10	8113 S/ 3W OB	25.332.4453.0	14	71,4	65	8113 S/14W OB
25.332.3453.0	4	21,4	15	8113 S/ 4W OB	25.332.4553.0	15	76,4	70	8113 S/15W OB
25.332.3553.0	5	26,4	20	8113 S/ 5W OB	25.332.4653.0	16	81,4	75	8113 S/16W OB
25.332.3653.0	6	31,4	25	8113 S/ 6W OB	25.332.4753.0	17	86,4	80	8113 S/17W OB
25.332.3753.0	7	36,4	30	8113 S/ 7W OB	25.332.4853.0	18	91,4	85	8113 S/18W OB
25.332.3853.0	8	41,4	35	8113 S/ 8W OB	25.332.4953.0	19	96,4	90	8113 S/19W OB
25.332.3953.0	9	46,4	40	8113 S/ 9W OB	25.332.5053.0	20	101,4	95	8113 S/20W OB
25.332.4053.0	10	51,4	45	8113 S/10W OB	25.332.5153.0	21	106,4	100	8113 S/21W OB
25.332.4153.0	11	56,4	50	8113 S/11W OB	25.332.5253.0	22	111,4	105	8113 S/22W OB
25.332.4253.0	12	61,4	55	8113 S/12W OB	25.332.5353.0	23	116,4	110	8113 S/23W OB
					25.332.5453.0	24	121,4	115	8113 S/24W OB

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	27.07.	Schmitt J.		25.332.3253.0 01K	a
	/	Maßstab/Scale 2:1	geprüft checked	-	-			
	/		Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
a	21.11.2011/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE Rastermaß 5 / pitch 5 PCB header				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								

QU-PEM-08/91

2533253001K_2 CADM2035 Schmitt 2011-11-22T11:30:16 1.000