Ficha técnica de producto

Artículo Nº 00.710.0303.7

Cable plano 5G2,5MM² HF GN



Artículo Nº	00.710.0303.7
EAN	4049088299902
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Aislamiento del núcleo	PE
Identificación del núcleo	Color
Número de núcleos	5
material inífugo	according to DIN 60332-1-2
Categoría del conductor	Clase 6 = muy flexible
Display	No
Conductor amarillo/verde	Sí
Anchura aprox. del cable	24 mm
Altura del cable approx.	6,3 mm
Color de la cubierta exterior	Verde
Material de la cubierta exterior	Polyolefin
Certificación CPR	Eca

Datos técnicos

Sección nominal	2,5 mm²
Tensión de alimentación	1 kV
Tensión nominal U0	600 V
Radio de curvatura, estático	100 mm
Certificación CPR	Eca
Categoría del conductor	Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos	5
Aislamiento del núcleo	PE
Conductor amarillo/verde	Sí
Display	No
Material de la cubierta exterior	Polyolefin

Color de la cubierta exterior	Verde
material inífugo	according to DIN 60332-1-2
Libre de halógenos (según normativa EN 60754-12)	Sí
Anchura aprox. del cable	24 mm
Altura del cable approx.	6,3 mm
Tensión nominal U0	600 V
Tensión nominal U	1 kV

Material

Libre de halógenos	Sí
Carga calorífica	1,3 kWh

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.562.3000.0	Sujetacables Befestigungsschelle	
06.562.0653.0	Cable end cap GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	Tijeras de esquilar GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
99.681.0000.0	Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

Montaje

Artículo Nº	Tipo	Descripción
92.050.1553.1	Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	Adaptador de cable plano GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V SW	
06.562.0653.0	Cable end cap GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	