

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.430.2653.1

Derivador BST14I3V 2P1T SW

gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro



Artículo Nº	93.430.2653.1
EAN	4015573695597
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	1+, 2-
	9005

Tipo

Número de entradas	1
Número de salidas	2
Opciones de fijación	No
Grado de protección (IP)	IP20
Tipo de distribuidor	Distribuidor en T

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí
Material del contacto	Otros
Carga calorífica	0,034 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Superficie final	Dorado

Dimensiones

Longitud	37 mm
Anchura	13 mm
Altura	34 mm

