

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.332.3253.0

Conector PCB macho 8113 S / 2 W OB



Artículo Nº	25.332.3253.0
EAN	4015573186927
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

número de espacios	5 mm
Tipo de conexión	Conexión soldada
Proceso de soldadura	Soldadura por onda
Empaquetado	Cartón
Número de polos	2
Número de pisos	1
Enchufe de test integrado	No
Placa aislante	No
Pin de sujeción	No
Etiquetaje	No
Fijación	Sin
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso	180°

Datos técnicos

Corriente Asignada	12 A
Categoría de sobretensión I	1000 V
Categoría de sobretensión II	400 V
Categoría de sobretensión III	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV

Datos técnicos UL/CSA

Tensión UL	300 V
Corriente field wiring	15 A
Corriente factory wiring	15 A
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	15 A

Otros

Material de aislamiento	Termoplástico
Color	Gris
Altura	8,4 mm
Longitud	11,4 mm
Profundidad	12 mm
Material del conector base	CuZn
Material de la superficie del conector	Sn

Montaje

Artículo N°	Tipo	Descripción
25.220.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 TOP OB	
25.220.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 TOP	
01.060.3253.0	Conector PCB 8113 BK / 2 OB	
01.060.0253.0	Conector PCB 8113 BK / 2	
25.320.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 OB	
25.325.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VR OB	
25.325.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VR	
25.326.3253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VL OB	
25.326.0253.0	Conector PCB 8113 B / 2 VL	
25.820.3253.0	Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP OB	
25.820.0253.0	Conector PCB 8113 BFK / 2 TOP	

