
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 93.431.2353.0

Conector de empotrar BST14I3F B1 R WS

gesis® NV Conector de empotrar, empotrar, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, color de codificación Blanco, grado de protección (ip) IP20, componente empotrado empotrar, ángulo del conector Recto, sección del conductor rígido 0,25 mm² - 0,75 mm², codificación del polo 1+, 2-, codificación mecánica Sí, material de la carcasa Poliamida, libre de halógenos Sí, carga calorífica 0,026 kWh/St, material del contacto CuBe, superficie final Dorado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 0,8 kV, longitud 26 mm, altura 11,75 mm, anchura 13 mm



Artículo Nº	93.431.2353.0
EAN	4015573480575
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	3 A
Tensión Asignada	50 V
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Sí
Tensión de cortocircuito	0,8 kV
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificación	Blanco
Codificación del polo	1+, 2-

Datos de conexión

Sección del conductor rígido mm² máx.	0,75 mm²
Sección del conductor rígido mm² mín.	0,25 mm²
Terminaciones por polo	1
Desforrado del conductor	9 mm

Tipo

Tipo	Hembra
Tipo de conexión	conexión por cepo
Ángulo del conector	Recto
Grado de protección (IP)	IP20
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	0,5 mm
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)	1,5 mm
Componente empotrado	empotrar

Material

Material de la carcasa	Poliamida
Libre de halógenos	Sí

Material del contacto	CuBe
Carga calorífica	0,026 kWh/St
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Superficie final	Dorado

Dimensiones

Longitud	26 mm
Anchura	13 mm
Altura	11,75 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
07.425.8453.0	Tapa BST14/GST15i2/RJ45 WS	

Dibujo técnico

