

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 25.336.3353.0

Pin strip PCB 8113 S E / 3 W OB



Nr. Art.	25.336.3353.0
EAN	4015573188600
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Passo	5 mm
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Processo a saldare	Saldatura a onda
Imballo	Scatola
Numero di poli	3
Numero di piani	2
Siglatura	No
Fissaggio	senza
Direzione di inserzione rispetto al c.s.	180°

Dati tecnici

Corrente nominale	10 A
Categoria di sovratensione I	1000 V
Categoria di sovratensione II	400 V
Categoria di sovratensione III	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV

Dati tecnici UL/CSA

Tensione UL	300 V
Field wiring di corrente	15 A
Factory wiring di corrente	15 A
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	10 A

Altro

Tipo di materiale isolante	Termoplastico
----------------------------	---------------

Colore	grigio
Altezza	23,3 mm
Lunghezza	17,5 mm
Profondità	22 mm
Materiale contatto base	CuZn
Materiale contatto superficie	Sn

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
25.220.3353.0	Pres a PCB 8113 B / 3 TOP OB	
25.220.0353.0	Pres a PCB 8113 B / 3 TOP	
01.060.3353.0	Pres a PCB 8113 BK / 3 OB	
01.060.0353.0	Pres a PCB 8113 BK / 3	
25.320.3353.0	Pres a PCB 8113 B / 3 OB	
25.320.0353.0	Pres a PCB 8113 B / 3	
25.325.3353.0	Pres a PCB 8113 B / 3 VR OB	
25.325.0353.0	Pres a PCB 8113 B / 3 VR	
25.326.3353.0	Pres a PCB 8113 B / 3 VL OB	
25.326.0353.0	Pres a PCB 8113 B / 3 VL	
25.820.3353.0	Pres a PCB 8113 BFK / 3 TOP OB	
25.820.0353.0	Pres a PCB 8113 BFK / 3 TOP	

